

Garant
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/4-14

Bestelldaten

Bestellnummer	130036 1.1/4-14
GTIN	4062406042394
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 14
 Gewinde-Ø: 31,75 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 25 mm
 Schaft-Vierkant □: 20 mm
 Kernloch-Ø: 30 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	14
Gewindesteigung	1,814 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	30 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Gewinde-Ø	31,75 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindetiefe	63,5 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.1/4-14 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer