

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 3/4-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 3/4-20
GTIN	4062406037390
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 20  
Gewinde-Ø: 19,05 mm  
Gesamtlänge L: 125 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Schaft-Vierkant □: 11 mm  
Kernloch-Ø: 18 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	57,15 mm
Kernloch-Ø	18 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Gänge pro Zoll	20
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	3

Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Gewinde-Ø	19,05 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	125 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	3/4-20 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer