

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/8-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130035 7/8-14
GTIN	4062406039776
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNF  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 14  
Gewinde-Ø: 22,225 mm  
Gesamtlänge L: 140 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 20,4 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	20,4 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Anzahl Spannuten	3

Gewinde-Ø	22,23 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Gewindetiefe	66,69 mm
Gänge pro Zoll	14
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	7/8-14 UNF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer