

Garant
Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/4-10

Bestelldaten

Bestellnummer	130030 1.3/4-10
GTIN	4062406036225
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 10
 Gewinde-Ø: 44,45 mm
 Gesamtlänge L: 220 mm
 Schaft-Ø D_s: 36 mm
 Schaft-Vierkant □: 29 mm
 Kernloch-Ø: 42 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	29 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Kernloch-Ø	42 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gänge pro Zoll	10

Gewindetiefe	88,9 mm
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	1.3/4-10 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer