

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 7/8-20
GTIN	4062406035266
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 22,225 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 21,15 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	22,23 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Kernloch-Ø	21,15 mm
Gänge pro Zoll	20

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	66,69 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewindeart	UNEF
Gewindegröße	7/8-20 UNEF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer