

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 5/8-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 5/8-14
GTIN	4062406037307
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 15,875 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 12 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 14,2 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	9 mm
Kernloch-Ø	14,2 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gewindesteigung	1,814 mm

Gänge pro Zoll	14
Gewinde-Ø	15,88 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	47,64 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	5/8-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer