

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 1.3/4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.3/4-10
GTIN	4062406038465
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 10  
Gewinde-Ø: 44,45 mm  
Gesamtlänge L: 220 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schaft-Vierkant □: 29 mm  
Kernloch-Ø: 42 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	10
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	29 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	220 mm

Gewindetiefe	88,9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	42 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.3/4-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer