

Garant
Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/4-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130030 1.3/4-12
GTIN	4062406036218
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 12

Gewinde-Ø: 44,45 mm

Gesamtlänge L: 220 mm

 Schaft-Ø D_s: 36 mm

Schaft-Vierkant □: 29 mm

Kernloch-Ø: 42,4 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	44,45 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	42,4 mm
Schaft-Vierkant □	29 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm

Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4
Gewindetiefe	88,9 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.3/4-12 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer