

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 3/8-16**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 3/8-16
GTIN	4062406037000
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 3  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNC-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Gänge pro Zoll: 16  
 Gewinde-Ø: 9,525 mm  
 Gesamtlänge L: 100 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Schaft-Vierkant □: 8 mm  
 Kernloch-Ø: 7,95 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	8 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewinde-Ø	9,525 mm
Gänge pro Zoll	16
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	100 mm

Kernloch-Ø	7,95 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gewindetiefe	28,59 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	3/8-16 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer