

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1-14
GTIN	4062406042134
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 25,4 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 20 mm
Schaft-Vierkant □: 16 mm
Kernloch-Ø: 23,75 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	16 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	1,814 mm
Kernloch-Ø	23,75 mm

Gewinde-Ø	25,4 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	76,2 mm
Gänge pro Zoll	14
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1-14 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer