

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 3/4-12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 3/4-12
GTIN	4062406037437
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 2  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 12  
 Gewinde-Ø: 19,05 mm  
 Gesamtlänge L: 125 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Schaft-Vierkant □: 11 mm  
 Kernloch-Ø: 17 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	38,1 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	17 mm
Gewinde-Ø	19,05 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm

Gesamtlänge L	125 mm
Gänge pro Zoll	12
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3/4-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer