

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/4-7****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.1/4-7
GTIN	4062406042431
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 7
Gewinde-Ø: 31,75 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 25 mm
Schaft-Vierkant □: 20 mm
Kernloch-Ø: 28,05 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	28,05 mm
Gewindetiefe	63,5 mm
Gänge pro Zoll	7
Schaft-Vierkant □	20 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	31,75 mm

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D _s	25 mm
Gewindesteigung	3,629 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	1.1/4-7 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer