

Garant
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: NO.4-48**

Bestelldaten

Bestellnummer	130031 NO.4-48
GTIN	4062406036546
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 25
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 48
 Gewinde-Ø: 2,845 mm
 Gesamtlänge L: 56 mm
 Schaft-Ø D_s: 3,5 mm
 Schaft-Vierkant □: 2,7 mm
 Kernloch-Ø: 2,4 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Gänge pro Zoll	48
Gewindetiefe	8,55 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,529 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	3,5 mm

Kernloch-Ø	2,4 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	56 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	2,85 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	4-48 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer