

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 7/16-28
GTIN	4062406034788
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 28
Gewinde-Ø: 11,112 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 9 mm
Schaft-Vierkant □: 7 mm
Kernloch-Ø: 10,35 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gänge pro Zoll	28
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	0,907 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	7 mm

Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	10,35 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	33,33 mm
Gewinde-Ø	11,11 mm
Gewindeart	UNEF
Gewindegröße	7/16-28 UNEF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer