

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: NO.5-44**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 NO.5-44
GTIN	4062406036560
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 3  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNF-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Gänge pro Zoll: 44  
 Gewinde-Ø: 3,175 mm  
 Gesamtlänge L: 56 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
 Schaft-Vierkant □: 2,7 mm  
 Kernloch-Ø: 2,7 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	0,577 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	2,7 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm

Gänge pro Zoll	44
Gewinde-Ø	3,18 mm
Gewindetiefe	9,54 mm
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	5-44 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer