

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: NO.6-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 NO.6-32
GTIN	4062406036591
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 32
Gewinde-Ø: 3,505 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 4 mm
Schaft-Vierkant □: 3 mm
Kernloch-Ø: 2,77 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	56 mm
Gewinde-Ø	3,51 mm
Gänge pro Zoll	32
Gewindesteigung	0,794 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	4 mm
Gewindetiefe	10,53 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	3 mm
Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	2,77 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	6-32 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer