


**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:  
11/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 11/16-16
GTIN	4062406041830
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 16  
Gewinde-Ø: 17,462 mm  
Gesamtlänge L: 125 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Schaft-Vierkant □: 11 mm  
Kernloch-Ø: 16 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	16 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	125 mm
Gewindetiefe	34,92 mm

Gewinde-Ø	17,462 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	16
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	11/16-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer