

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 0,390-27****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 130040 0,390-27 |
| GTIN          | 4062406043735   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 27  
Gewinde-Ø: 9,906 mm  
Gesamtlänge L: 100 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schaft-Vierkant □: 8 mm  
Kernloch-Ø: 9 mm

**Technische Beschreibung**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gänge pro Zoll    | 27      |
| Norm              | DIN 371 |
| Schaft-Vierkant □ | 8 mm    |
| Anzahl Spannuten  | 3       |
| Gewindesteigung   | 0,94 mm |
| Gesamtlänge L     | 100 mm  |
| Schneidstoff      | HSS E   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl Schneiden Z         | 3   |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 10 mm   |
| Gewinde-Ø                  | 9,91 mm   |
| Gewindetiefe               | 24,78 mm  |
| Kernloch-Ø                 | 9 mm  |
| Gewindeart                 | UNS   |
| Gewindegröße               | 0,390-27 UNS  |
| Beschichtung               | unbeschichtet   |
| Flankenwinkel              | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm               | ASME B1.1   |
| Toleranzklasse             | 1B  |
| Toleranzklasse             | 2B  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,05  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,10  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,20  |
| Toleranzklasse             | 3B  |
| Anschnittform              | C   |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5xD bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung            | rechts  |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne  |
| Produktart                 | Gewindebohrer   |