

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.5/8-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.5/8-24
GTIN	4062406042769
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 24
Gewinde-Ø: 41,275 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 32 mm
Schaft-Vierkant □: 24 mm
Kernloch-Ø: 40,35 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Kernloch-Ø	40,35 mm
Gänge pro Zoll	24
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	24 mm
Norm	DIN 376

Gewindesteigung	1,058 mm
Gewinde-Ø	41,275 mm
Gewindetiefe	82,55 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.5/8-24 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer