

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/16-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130035 7/16-27
GTIN	4062406039271
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 27  
Gewinde-Ø: 11,112 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Schaft-Vierkant □: 7 mm  
Kernloch-Ø: 10,2 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Gewindetiefe	33,33 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	10,2 mm
Gänge pro Zoll	27

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Gewinde-Ø	11,11 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,94 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	7/16-27 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer