

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:
NO.12-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 NO.12-24
GTIN	4062406041236
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 24
Gewinde-Ø: 5,486 mm
Gesamtlänge L: 80 mm
Schaft-Ø D_s: 6 mm
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
Kernloch-Ø: 4,47 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	24
Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	16,47 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	80 mm

Gewinde-Ø	5,49 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,058 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	4,47 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	12-24 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer