

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 9/16-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 9/16-27
GTIN	4062406041663
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 27  
Gewinde-Ø: 14,288 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schaft-Vierkant □: 9 mm  
Kernloch-Ø: 13,4 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	9 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	57,16 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindesteigung	0,94 mm

Kernloch-Ø	13,4 mm
Gänge pro Zoll	27
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gewinde-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	9/16-27 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer