

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.6-32****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130035 NO.6-32 |
| GTIN          | 4062406038830  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNC  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 32  
Gewinde-Ø: 3,505 mm  
Gesamtlänge L: 56 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm  
Schaft-Vierkant □: 3 mm  
Kernloch-Ø: 2,77 mm

**Technische Beschreibung**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gesamtlänge L      | 56 mm    |
| Gewindetiefe       | 10,53 mm |
| Anzahl Spannuten   | 3        |
| Anzahl Schneiden Z | 3        |
| Gewindesteigung    | 0,794 mm |
| Norm               | DIN 371  |
| Schaft-Vierkant □  | 3 mm     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 4 mm  |
| Kernloch-Ø                 | 2,77 mm   |
| Gänge pro Zoll             | 32  |
| Gewinde-Ø                  | 3,51 mm   |
| Schneidstoff               | HSS E   |
| Gewindeart                 | UNC   |
| Gewindegröße               | 6-32 UNC  |
| Beschichtung               | TiN   |
| Flankenwinkel              | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm               | ASME B1.1   |
| Toleranzklasse             | 1B  |
| Toleranzklasse             | 2B  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,05  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,10  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,20  |
| Toleranzklasse             | 3B  |
| Anschnittform              | B   |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch                                |
| Schneidrichtung            | rechts  |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne  |
| Produktart                 | Gewindebohrer   |