

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.4-48****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 25  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 48  
Gewinde-Ø: 2,845 mm  
Gesamtlänge L: 56 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm  
Kernloch-Ø: 2,4 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	48
Gewinde-Ø	2,85 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	8,55 mm
Norm	DIN 371
Gewindesteigung	0,529 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	2,4 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	4-48 UNF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer