

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.7/16-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 1.7/16-8
GTIN	4062406044855
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 8
Gewinde-Ø: 36,512 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 33,5 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	36,512 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	3,175 mm
Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	200 mm

Schaft-Ø D _s	28 mm
Gewindetiefe	91,28 mm
Gänge pro Zoll	8
Kernloch-Ø	33,5 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.7/16-8 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer