

Garant
Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/4-7

Bestelldaten

Bestellnummer	130035 1.1/4-7
GTIN	4062406040192
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 7
 Gewinde-Ø: 31,75 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 25 mm
 Schaft-Vierkant □: 20 mm
 Kernloch-Ø: 28,05 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	28,05 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm
Gewindesteigung	3,629 mm
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	180 mm
Gänge pro Zoll	7
Gewindetiefe	63,5 mm

Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	31,75 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	1.1/4-7 UNC
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer