

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:
13/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 13/16-20
GTIN	4062406041939
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 20,638 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 19,6 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	20,638 mm
Kernloch-Ø	19,6 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gänge pro Zoll	20
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 376

Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	140 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Gewindetiefe	41,3 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	13/16-20 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer