

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 1.7/8-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.7/8-10
GTIN	4062406038588
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 10
Gewinde-Ø: 47,625 mm
Gesamtlänge L: 250 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 45,3 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	45,3 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Anzahl Spannuten	4
Gänge pro Zoll	10
Gewindesteigung	2,54 mm

Gewindetiefe	95,25 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	47,625 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.7/8-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer