

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/16-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 7/16-28
GTIN	4062406041502
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 28  
Gewinde-Ø: 11,112 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Schaft-Vierkant □: 7 mm  
Kernloch-Ø: 10,35 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	0,907 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	7 mm
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	33,33 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	28
Gesamtlänge L	110 mm
Gewinde-Ø	11,11 mm
Kernloch-Ø	10,35 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	7/16-28 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer