

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 3/8-18
GTIN	4062406041472
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 9,525 mm
Gesamtlänge L: 100 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm
Schaft-Vierkant □: 8 mm
Kernloch-Ø: 8,2 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	8 mm
Gewinde-Ø	9,525 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,411 mm
Kernloch-Ø	8,2 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm

Gesamtlänge L	100 mm
Gänge pro Zoll	18
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gewindetiefe	28,59 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3/8-18 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer