

**Garant****Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130035 2-10
GTIN	4062406040932
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 10  
Gewinde-Ø: 50,8 mm  
Gesamtlänge L: 250 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schaft-Vierkant □: 32 mm  
Kernloch-Ø: 48,4 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	48,4 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Gewindetiefe	101,6 mm
Gewinde-Ø	50,8 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	2,54 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	10
Gesamtlänge L	250 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	2-10 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer