

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: 1.11/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.11/16-20
GTIN	4062406038366
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 42,862 mm
Gesamtlänge L: 220 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 41,68 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,27 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gewindetiefe	85,72 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	220 mm

Gewinde-Ø	42,862 mm
Kernloch-Ø	41,68 mm
Gänge pro Zoll	20
Schaft-Vierkant □	29 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.11/16-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer