

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/2-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1/2-20
GTIN	4062406041601
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 12,7 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 11,5 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	11,5 mm
Gewinde-Ø	12,7 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Ø D _s	11 mm
Gänge pro Zoll	20
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	38,1 mm

Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	9 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	1,27 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	1/2-20 UNF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer