

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 1.3/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.3/4-12
GTIN	4062406038458
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 44,45 mm  
Gesamtlänge L: 220 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schaft-Vierkant □: 29 mm  
Kernloch-Ø: 42,4 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	88,9 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Schaft-Vierkant □	29 mm
Schneidstoff	HSS E

Kernloch-Ø	42,4 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	44,45 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/4-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer