

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 9/16-16****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130036 9/16-16 |
| GTIN          | 4062406041700  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 16  
Gewinde-Ø: 14,288 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schaft-Vierkant □: 9 mm  
Kernloch-Ø: 12,8 mm

**Technische Beschreibung**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Gewindetiefe            | 57,16 mm |
| Anzahl Spannuten        | 3        |
| Norm                    | DIN 376  |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 11 mm    |
| Anzahl Schneiden Z      | 3        |
| Gänge pro Zoll          | 16       |
| Gesamtlänge L           | 110 mm   |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gewinde-Ø                  | 14,29 mm                                                  |
| Gewindesteigung            | 1,588 mm                                                  |
| Schaft-Vierkant □          | 9 mm                                                      |
| Schneidstoff               | HSS E                                                     |
| Kernloch-Ø                 | 12,8 mm                                                   |
| Gewindeart                 | UN-LH                                                     |
| Gewindegröße               | 9/16-16 UN LH                                             |
| Beschichtung               | TiN                                                       |
| Flankenwinkel              | 60 Grad                                                   |
| Gewinde-Norm               | ASME B1.1                                                 |
| Toleranzklasse             | 1B                                                        |
| Toleranzklasse             | 2B                                                        |
| Toleranzklasse             | 2B +0,05                                                  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,10                                                  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,20                                                  |
| Toleranzklasse             | 3B                                                        |
| Anschnittform              | B                                                         |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein                                                      |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch                                |
| Schneidrichtung            | links                                                     |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne                                                      |
| Produktart                 | Gewindebohrer                                             |