

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:
1.11/16-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.11/16-12
GTIN	4062406042875
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 42,862 mm
Gesamtlänge L: 220 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 40,85 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	42,862 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Kernloch-Ø	40,85 mm
Gänge pro Zoll	12
Norm	DIN 376

Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	85,72 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.11/16-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer