

Garant
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/2-27

Bestelldaten

Bestellnummer	130036 1/2-27
GTIN	4062406041588
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 27
 Gewinde-Ø: 12,7 mm
 Gesamtlänge L: 110 mm
 Schaft-Ø D_s: 11 mm
 Schaft-Vierkant □: 9 mm
 Kernloch-Ø: 11,85 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	12,7 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	11 mm
Gänge pro Zoll	27
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 376

Gewindetiefe	25,4 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Kernloch-Ø	11,85 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1/2-27 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer