

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:
1.9/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.9/16-20
GTIN	4062406042714
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 39,688 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 32 mm
Schaft-Vierkant □: 24 mm
Kernloch-Ø: 38,49 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D _s	32 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant □	24 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindetiefe	79,38 mm

Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	20
Gesamtlänge L	200 mm
Gewinde-Ø	39,688 mm
Kernloch-Ø	38,49 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.9/16-20 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer