

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 9/16-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 9/16-14
GTIN	4062406043957
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 14  
Gewinde-Ø: 14,288 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schaft-Vierkant □: 9 mm  
Kernloch-Ø: 12,6 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	14
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	110 mm
Kernloch-Ø	12,6 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gewinde-Ø	14,288 mm
Schneidstoff	HSS E

Gewindetiefe	35,72 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	9/16-14 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer