

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3/8-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 3/8-20
GTIN	4062406043704
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 20  
Gewinde-Ø: 9,525 mm  
Gesamtlänge L: 100 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schaft-Vierkant □: 8 mm  
Kernloch-Ø: 8,3 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	8,3 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gewindetiefe	23,83 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	8 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewinde-Ø	9,525 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3/8-20 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer