

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/4-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 3/4-16
GTIN	4062406041892
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 19,05 mm
Gesamtlänge L: 125 mm
Schaft-Ø D_s: 14 mm
Schaft-Vierkant □: 11 mm
Kernloch-Ø: 17,5 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	16
Gewindetiefe	57,15 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Kernloch-Ø	17,5 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	14 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	3/4-16 UNF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer