

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 1.3/4-10
GTIN	4062406045180
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 10
Gewinde-Ø: 44,45 mm
Gesamtlänge L: 220 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 42 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	220 mm
Schaft-Vierkant □	29 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Anzahl Spannuten	4

Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	10
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	111,1 mm
Kernloch-Ø	42 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	1.3/4-10 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer