

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.7/8-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.7/8-14
GTIN	4062406043049
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 47,625 mm
Gesamtlänge L: 250 mm
Schaft-Ø D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant □: 29 mm
Kernloch-Ø: 46 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	47,625 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	250 mm
Gänge pro Zoll	14

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gewindetiefe	95,25 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Kernloch-Ø	46 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.7/8-14 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer