

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 9/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 9/16-20
GTIN	4062406043926
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 14,288 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 13,1 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	20
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewinde-Ø	14,288 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D _s	11 mm
Kernloch-Ø	13,1 mm

Gewindesteigung	1,27 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	35,72 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	9/16-20 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer