

Garant
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.7/8-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130036 1.7/8-16
GTIN	4062406043032
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 47,625 mm
 Gesamtlänge L: 250 mm
 Schaft-Ø D_s: 36 mm
 Schaft-Vierkant □: 29 mm
 Kernloch-Ø: 46,1 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,588 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	29 mm
Kernloch-Ø	46,1 mm
Gänge pro Zoll	16
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E

Gewindetiefe	95,25 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	47,625 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.7/8-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer