

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 7/16-16
GTIN	4062406043797
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 16  
Gewinde-Ø: 11,112 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Schaft-Vierkant □: 7 mm  
Kernloch-Ø: 9,576 mm

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 376
Gewindetiefe	27,78 mm
Kernloch-Ø	9,576 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Vierkant □	7 mm

Gewindesteigung	1,588 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	16
Gewinde-Ø	11,112 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	7/16-16 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer