

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/8-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.3/8-10
GTIN	4062406042547
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 10  
Gewinde-Ø: 34,925 mm  
Gesamtlänge L: 200 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schaft-Vierkant □: 22 mm  
Kernloch-Ø: 32,6 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	200 mm
Gewindetiefe	69,85 mm
Kernloch-Ø	32,6 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	34,925 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Schneidstoff	HSS E

Norm	DIN 376
Gewindesteigung	2,54 mm
Anzahl Spannuten	4
Gänge pro Zoll	10
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.3/8-10 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer