

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-9****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 7/8-9
GTIN	4062406044282
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 9

Gewinde-Ø: 22,225 mm

Gesamtlänge L: 140 mm

Schaft-Ø D_s: 18 mm

Schaft-Vierkant □: 14,5 mm

Kernloch-Ø: 19,34 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	18 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	140 mm
Kernloch-Ø	19,34 mm
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	55,56 mm
Anzahl Spannuten	4

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	2,822 mm
Gewinde-Ø	22,225 mm
Gänge pro Zoll	9
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	7/8-9 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer