

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/8-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 7/8-27
GTIN	4062406041960
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 27
Gewinde-Ø: 22,225 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 21,4 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	21,4 mm
Gänge pro Zoll	27
Gewindesteigung	0,94 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376

Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	22,23 mm
Gewindetiefe	66,69 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	7/8-27 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer