

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:  
NO.12-36****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 NO.12-36
GTIN	4062406041205
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 36  
Gewinde-Ø: 5,486 mm  
Gesamtlänge L: 80 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm  
Kernloch-Ø: 4,8 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	5,49 mm
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	36

Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,706 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	16,47 mm
Kernloch-Ø	4,8 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	12-36 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer